

PRYOR

Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 – 9 és A – Z készlet,
Írásmagasság: 5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085480 5
GTIN	5022044020160
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám **egyszerre több betűvel és számmal** történő gyors és praktikus jelöléshez.

Felhasználás:

Maximum 1200 N/mm² szilárdságú anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

Műszaki leírás

Bélyegtípus hossza	19,05 mm
Behelyezhető betű bélyegek száma	8

Bélyegtípus magassága	8 mm
Írásmagasság	5 mm
Bélyegtartó hossza	39 mm
Bélyegtípus szélessége	4,8 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/7 mm	085481 5/7
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/E mm	085481 5/E
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/M mm	085481 5/M
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/8 mm	085481 5/8
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/V mm	085481 5/V
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/. mm	085481 5/.
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/T mm	085481 5/T
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/W mm	085481 5/W
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/U mm	085481 5/U
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/Y mm	085481 5/Y
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/L mm	085481 5/L
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 5/2 mm	085481 5/2
	085481 5/+

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/+ mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/F mm

085481 5/F

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/5 mm

085481 5/5

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/R mm

085481 5/R

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/D mm

085481 5/D

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/6 mm

085481 5/6

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5LEER mm

085481 5LEER

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/H mm

085481 5/H

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/& mm

085481 5/&

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/P mm

085481 5/P

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/1 mm

085481 5/1

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/N mm

085481 5/N

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/C mm

085481 5/C

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/0 mm

085481 5/0

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/S mm

085481 5/S

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/J mm

085481 5/J

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/G mm

085481 5/G

085481 5/I

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/l mm

Cserélhető beütő karakterek.Számkészlet 0 – 9
Írásmagasság 5 mm

085483 5

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/Q mm

085481 5/Q

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/O mm

085481 5/O

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/, mm

085481 5/,

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/3 mm

085481 5/3

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/Z mm

085481 5/Z

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/9 mm

085481 5/9

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/A mm

085481 5/A

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/X mm

085481 5/X

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/K mm

085481 5/K

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/4 mm

085481 5/4

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5// mm

085481 5//

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/- mm

085481 5/-

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 5/B mm

085481 5/B

Beütőbetű tartó, külön, a 085480 sz. készlethez
Betűmagassághoz 4-5 mm

085482 4-5