

SWISS TOOLS

Furatkés tartó, PSC 40, Befogási Ø D1: 16mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 318886 16 |
| GTIN | 2050001714633 |
| Árucikk kategória | 36D |

Leírás**Felhasználás:**

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
Furatkések befogásához.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|----------------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 65 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 16 mm |
| L ₁ | 43 mm |
| Külső Ø D | 40 mm |
| Befogó | PSC 40 |
| Befogó szabvány | ISO 26623-2 |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

