



## Fúrókalapács 230 V, Típus: PLH32XE



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Árucikk kategória	03M

### Leírás

#### Kivitel:

- **Robusztus fúrókalapács pneumatikus kalapács ütőművel.**
- **SDS-Plus fúrótokmány.**
- **Ellenálló fém hajtóműház.**
- **Jobb- / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.**

**Vezetékes kombinált kalapács nagy üténergiával 32 mm-ig betonban végzett fúráshoz.**

Hálózati kábel 4 m.

- **FIXTEC gyors szerszámváltó rendszer az SDS-Plus befogó és a fém gyorsbefogó fúrótokmány közötti szerszám nélküli váltás érdekében.**
- **Forgás lekapcsolás könnyű vésési munkákhoz.**
- **Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót és a gépet blokkoló fúró esetén.**
- **AVS anti-vibrációs rendszer.**

#### Előny:

Anti vibrációs rendszer.

#### Tartalom:

Inkluzív FIXTEC SDS-Plus adapter, gyorsbefogó fúrótokmány 1,5 – 13 mm, segédmarkolat furatmélység ütközővel, fúrózsír, szállítóköffer.

#### Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

## Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	900 W
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális ütésszám	4500 - 4500 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	PLH32XE
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Súly	3,6 kg
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Max. vibráció EN szerint	22 m/s <sup>2</sup>
Ütési energia	3,8 J
Maximális csigafúró Ø betonban	32 mm
Fordulatszám-tartomány	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Szár	SDS Plus
Csomagolás	Szállítókoszár
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Fúrókalapács

## Tartozék

Keményfém univerzális bitfúró készlet, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4-10 mm	787057 4-10
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 12 mm	787060 12
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 10 mm	787060 10

Keményfém univerzális fúró készlethosszú Fúró Ø 6-12 mm	787055 6-12
Keményfém univerzális fúró készlet Fúró Ø 4-10 mm	787050 4-10
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 8 mm	787060 8