

ALZMETALL
we drive productivity**Asztali fúrógép ALZTRONIC, Maximális fúrás Ø acélban: 12 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	076560 12
GTIN	2050001755360
Árucikk kategória	03P

Leírás**Kivitel:**

Magas fordulatú, hosszú élettartamú és pontos asztali fúrógép.

- **Váltakozó áramú motor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitális fordulatszám kijelzés.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás.**
- **Jobb- / bal forgásirány.**
- **Billenthető orsóvédő elektromos biztosítókkal.**
- **Vészleállító (reteszelődő) nyomógomb.**
- **24 hónap garancia, 10 év pótalkatrész garancia.**
- **Fúrótkmány nélkül.**

Állítható magasságú és billenthető fúrófejfel.

Figyelem:

További asztali fúrógépek külön ajánlatkérésre.

Gyártó jelölése: ALZTRONIC 12

Teljesítményfelvétel: 540 W

Maximális fordulatszám: 250 - 5000 min⁻¹

Szerszámbefogás: B16

Maximális menetfúrás Ø acélban: M10

Orsólöket: 40 mm

Műszaki leírás

Kinyúlás	200 mm
Orsó-alaplap távolság min.	110 mm
Gyártó jelölése	ALZTRONIC 12
Maximális menetfúrás Ø acélban	M10
Oszlop Ø	50 mm
Teljesítményfelvétel	540 W
Maximális fúrás Ø acélban	12 mm
Súly	64 kg
Szerszámbe fogás	B16
Maximális fordulatszám	250 - 5000 min ⁻¹
Gép-alaplap hasznos felület szélessége	300 mm
Gép-alaplap hasznos felület magassága	240 mm
Előtolás	Manuális
Fúrófej magasságállítás	kézikerék
Orsólöket	40 mm
Orsó-alaplap távolság max.	250 mm
T-horony névleges méret	12 mm
T-hornyok száma	2
T-horony távolság	80 mm