

# mato

**Páncéltömlő 4 pofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idommal, Csatlakozó menet: 1/8**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	083586 1/8
GTIN	4016553254018
Árucikk kategória	08H

## Leírás

### Alkalmazható:

083571; 083572; 083581; 083585; 083587 sz. karos zsírzóprésekhez.

## Műszaki leírás

Csatlakozó menet	1/8
Tömlő repesztőnyomás	1650 bar
Tömlő Ø	16 mm
Teljes hossz	300 mm
Termék fajtája	Tömlő