

SWISS TOOLS

Szerszámtartó axiális, 2-szeres, jobbos, HSK-T 40, Befogó négyszöghöz: 20 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	318611 20
GTIN	2050001715326
Árucikk kategória	36D

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Befogó szabvány: ISO 12164-3

belső hűtés: igen

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Befogási hossz L_1 : 45 mm

B: 30 mm

Külső \varnothing D: 80 mm

Műszaki leírás

B	30 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogó négyszöghöz	20 mm
Befogási hossz L_1	45 mm
Külső \varnothing D	80 mm
Befogó	HSK-T 40

Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen