

SWISS TOOLS

Szerszámtartó axiális, 2-szeres, jobbos, HSK-T 63, Befogó négyszöghöz: 20 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	318811 20
GTIN	2050001673107
Árucikk kategória	36D

Leírás**Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

belső hűtés: igen

A-méret kinyúlási hossz: 90 mm

Befogási hossz L₁: 45 mm

B: 30 mm

Külső Ø D: 80 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogó négyszöghöz	20 mm
B	30 mm
Befogási hossz L ₁	45 mm
Külső Ø D	80 mm
Befogó	HSK-T 63

Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késtartó