

# mato

## Karos zsírzóprés, 400 g



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083571
GTIN	4016553061340
Árucikk kategória	08H

### Leírás

**Kivitel:**

Kiváló minőségű **ipari kivitel** (látszatkenés kizárva), fokozatmentes dugattyúrúd rögzítéssel. Feltöltés ömlesztett zsírral (tartalom 500 cm<sup>3</sup>) ill. tubussal (tartalom 400 g) lehetséges.

**Szabvány:****DIN 1283****Tartalom:**

Páncéltömlő, négypofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idom.

### Műszaki leírás

Ellenőrző nyomás	800 bar
Munkanyomás	400 bar
Tömlő csatlakozó menet	R1/8 coll
Tartalom	400 g
Terméknév attribútum	400 g
Termék fajtája	Zsírprés

### Tartozék

Univerzális zsírtubusstandard zsírzóprésekhez Típus PLUS	083590 PLUS
Páncéltömlő tolócsatlakozóval Csatlakozó menet 1/8	083588 1/8
Univerzális zsírtubusstandard zsírzóprésekhez Típus UNI	083590 UNI
Nyomócső univerzális zsírzófej-csatlakozóval Csatlakozó menet 1/8	083583 1/8
4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej Csatlakozó menet 1/8	083589 1/8
4 pofás hidraulikus szorító zsírzófejsafeLOCK Csatlakozó menet 1/8	083596 1/8
Páncéltömlő 4 pofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idommal Csatlakozó menet 1/8	083586 1/8
Nyomócső hegyes zsírzófejjel Csatlakozó menet 1/8	083584 1/8