



Magfúrógép, Típus: 727042



Rendelési adatok

Rendelés száma	076520 727042
GTIN	4014586874272
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **A nagy mágneses tartóerő és a biztonsági áramkör minden helyzetben garantálja a biztonságos munkavégzést.**
- **Integrált hűtő-kenőfolyadék adagolás a tiszta vágás és a hosszú szerszám-élettartam érdekében.**
- **Kényelmes mágneses tartóerő kijelző.**
- **Job-/bal forgásirány (menetvágáshoz is).**
- **Optimalizált súlyú szerkezet.**

2 fokozatú mágneses magfúrógép

- **Másik oldalra átszerelhető előtoló kerék.**
- **Megnövelt mágneses tartóerő.**
- **5 fokozatú fordulatszám beállítás és fordulatszám memória.**

Idő- és költségmegtakarítás a **digitális vezérlésű fúrás előtolásnak** és billenésérzékelőnek köszönhetően.

Tartalom:

Hűtő-kenőanyag tartály, heveder, 1x központosító csap, forgácshorog, koffer.

Opcionális tartozék:

Külön rendelésre.

Figyelem:

A keményfém-magfúrókat és befogókat lásd a 119000 cikkszámától. Hozzávaló QuickIN-Max befogó és keményfém magfúró max. 100 mm átmérővel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Max. süllyesztés Ø	50 mm
Gyártó jelölése	KBM50auto
Mágnestalp szélessége	90 mm
Maximális magfúrás Ø acélban	12 - 50 mm
Szerszámbefogó alakja	QuickIN / MK3
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	130 - 260 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	23 mm
Mágnestalp hossza	195 mm
Súly	16,2 kg
Teljesítményfelvétel	1200 W
Max. dörzsárazás Ø	23 mm
Hálózati feszültség	230 V
Szélesség	198 mm
Hossz	311 mm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	260 - 520 min ⁻¹
Munkalöket	145 mm
Magasság	730 mm
Maximális menetfúrás Ø acélban	M16 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Magfúrógép

Tartozék

Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
---	-----------

Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Magfúró HMFogásmélység 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28