



Akkumulátoros fúrókalapács akkumulátor, töltőkészülék és koffer nélkül, Típus: M12CH4



Rendelési adatok

Rendelés száma	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus fúrókalapács pneumatikus kalapács ütőművel.**
- **SDS-Plus fúrótokmány.**
- **Ellenálló fém hajtóműház.**
- **Jobb- / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.**

12 V / 4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátoros fúrókalapács kefe nélküli POWERSTATE EC motorral, Ø 4 – 10 mm furatokhoz optimalizálva betonban és falazatban. Redlink Plus elektronika – túlterhelés elleni védelem az akkumulátor, a motor és a meghajtás hosszú élettartama érdekében.

Előny:

Kefe nélküli POWERSTATE™ motor.

Tartalom:

Nulla változat – akkumulátor, töltőkészülék és koffer nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	4,4 m/s ²
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Maximális ütésszám	6575 min ⁻¹
Ütési energia	1,1 J
Maximális csigafúró Ø fában	13 mm
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Gyártó jelölése	M12CH-0
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Súly	1,9 kg
Akkumulátor-feszültség	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Fordulatszám-tartomány	0 - 900 min ⁻¹
Szár	SDS Plus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C