



Gázos forrasztókészülék Independent, ERSA Típus: 75



Rendelési adatok

Rendelés száma	082250 75
GTIN	4003008061574
Árucikk kategória	04C

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus gázos forrasztópáka **komfortos piezo-gyújtással**. Feltöltés a kereskedelemben kapható nagy tisztaságú butángázzal (mint a gázos öngyújtóknál).

Felhasználás:

Karbantartási és javítási munkákhoz, különösen ha nem megoldható az áramellátás, vagy az áramot lekapcsolták.

Tartalom:

1,0; 2,4; 3,2 és 4,8 mm-es véső alakú pákahegyekkel. Lángfúvóka (max. 1400°C-ig), forrólevegő-fúvóka (max. 700°C-ig), izzóhuzalos vágó, terelőlemez zsugortömlők zsugorítására, tisztítószivacs és szivacstartó praktikus műanyag dobozban.

Műszaki leírás

Gázpáka súlya	73 g
Üzemidő egy gázfeltöltéssel	30 - 90 min
Gyújtás fajtája	Piezo gyújtás
Felfűtési idő	kb. 46 s
Maximális pákahegy hőmérséklet	580 °C
Fűtőteljesítmény fokozatmentesen beállítható	15 - 75 W
Pákahegy szélessége	1 - 4,8 mm
Gázfajta	Bután gáz

Termék fajtája

Forrasztópáka

Tartozék

Forrasztócsúcs Gyártó jelölése G072KN

082400 G072KN