



## Váltó menetfűrőfej Rubber-Flex rugalmas szorítópatronhoz, Típus: M3-12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Árucikk kategória	35D

### Leírás

#### Kivitel:

- Nem változtatható forgásirányú gépekhez.
- Beállítható biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló, megvédi a menetfűrőt a töréstől.
- Hosszkiegyenlítés húzó és nyomó üzemben, kiegyenlíti a gépi előtolás és a menetemelkedés közötti különbséget.
- Az automata előtolás idomszer szerinti menetet garantál.
- Automatikus gyors visszafutás 1,6: 1.
- Jobb és bal forgásirány átállítás nélkül lehetséges.
- Rubber-Flex szorítópatronok vagy gyorscsere-betétek használata.
- Rövid bevágási rugózás, forgácseltávolítás a menet roncsolása nélkül.

M3 – M12 és M10 – M30 méret kettős befogóeszközzel.

#### Párbeszédablak szöveg:

Any a pontosan beállítható menetmélységhez,  $\pm 0,1$  mm.

#### Felhasználás:

- Forgó orsós befogású gépeken.
- Pontos idomszer szerinti menetek vágásához.
- Előzetes átállítás nélkül használható bal- és jobbmenet fúrásához, zsák- és átmenő furatban egyaránt.

#### Tartalom:

Tartókar és a 333500 sz.-nál 2 többtartományú szorítópatronnal (Rubber-Flex), 2 villáskulcs és 1 csavarhúzó belső hatszög csavarokhoz a készüléknek megfelelően!

**Opcionális tartozék:**

333640 sz. rugalmas szorítópatronokat (Rubber Flex), 333630 sz. tartalék befogó eszközt lásd az alkatrészlistában.

**Figyelem:**

Hozzávaló kúpos szárok 342500; 342600 sz.

## Műszaki leírás

Menetfúrási tartomány	M3 – M12
Kúpos szár befogadó furat DIN 238	B 16
Automatikus süllyesztési hossz	15 mm
Ház Ø	70 mm
2. szorítópatron Ø tartománya	6,5 - 10 mm
Maximális fordulatszám előremenetben	1100 min <sup>-1</sup>
1. szorítópatron Ø tartománya	3,5 - 6,5 mm
Súly	1,7 kg
Teljes hossz	176 mm
Termék fajtája	Menetvágó készülék

## Tartozék

Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex Szár Ø befogási tartomány 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Befogó eszköz Típushoz M3-12	333630 M3-12
Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex Szár Ø befogási tartomány 6,5-10 mm	333640 6,5-10