



Menetfúrófej gyorscsere betétekhez, Típus: M3-12



Rendelési adatok

Rendelés száma	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Árucikk kategória	35D

Leírás

Kivitel:

- Nem változtatható forgásirányú gépekhez.
- Beállítható biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló, megvédi a menetfúrót a töréstől.
- Hosszkiegyenlítés húzó és nyomó üzemben, kiegyenlíti a gépi előtolás és a menetemelkedés közötti különbséget.
- Az automata előtolás idomszer szerinti menetet garantál.
- Automatikus gyors visszafutás 1,6: 1.
- Jobb és bal forgásirány átállítás nélkül lehetséges.
- Rubber-Flex szorítópatronok vagy gyorscsere-betétek használata.
- Rövid bevágási rugózás, forgácseltávolítás a menet roncsolása nélkül.

Felhasználás:

- Forgó orsós befogású gépeken.
- Pontosan idomszer szerinti menetek vágásához.
- Előzetes átállítás nélkül használható bal- és jobbmenet fúrásához, zsák- és átmenő furatban egyaránt.

Tartalom:

Tartókar és a 333500 sz.-nál 2 többtartományú szorítópatronnal (Rubber-Flex), 2 villáskulcs és 1 csavarhúzó belső hatszög csavarokhoz a készüléknek megfelelően!

Opcionális tartozék:

Gyorscsérés betétek 335420 – 335640 sz.
Tartalék befogóeszköz 333630 sz. (lásd az alkatrészlistát).

Figyelem:

Hozzávaló kúpos szárok 342500; 342600 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	176 mm
2. szorítópatron Ø tartománya	6,5 - 10 mm
1. szorítópatron Ø tartománya	3,5 - 6,5 mm
Súly	1,7 kg
Automatikus süllyesztési hossz	15 mm
Kúpos szár befogadó furat DIN 238	B 16
Ház Ø	70 mm
Menetfúrási tartomány	M3 – M12
Maximális fordulatszám előremenetben	1100 min ⁻¹
Termék fajtája	Menetvágó készülék

Tartozék

MK átalakító túske, precíziós kivitel MK / fúrótokmány kúp 4/16	342600 4/16
MK átalakító túske, precíziós kivitel MK / fúrótokmány kúp 2/16	342600 2/16
Átalakító túske MK szárral MK / fúrótokmány kúp 2/16	342500 2/16
MK átalakító túske, precíziós kivitel MK / fúrótokmány kúp 3/16	342600 3/16
Átalakító túske MK szárral MK / fúrótokmány kúp 3/16	342500 3/16
Átalakító túske MK szárral MK / fúrótokmány kúp 1/16	342500 1/16
Átalakító túske MK szárral MK / fúrótokmány kúp 4/16	342500 4/16
MK átalakító túske, precíziós kivitel MK / fúrótokmány kúp 1/16	342600 1/16

