

# mato

**Páncéltömlő 4 pofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idommal, Csatlakozó menet: M10**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	083586 M10
GTIN	4016553254001
Árucikk kategória	08H

## Leírás

### Alkalmazható:

M10×1 zsírzópréshez csatlakozó menettel.

## Műszaki leírás

Csatlakozó menet	M10×1
Tömlő repesztőnyomás	1650 bar
Tömlő Ø	16 mm
Teljes hossz	300 mm
Termék fajtája	Tömlő