



Szorítóvas lágy, Top 65, Előfúrás Ø: 5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	329976 5
GTIN	2050001928405
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Lágy (kisebb 40 HRC keménység a furatban) önálló kiesztergáláshoz.

Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Ajánlás:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Figyelem:

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Előfúrás Ø	5 mm
Profil	Hatszög
Keménység	60 HR
Hossz L	49 mm
Befogó	Top 65
Termék fajtája	Befogófej sima