



## Menetfúrófej gyorscsere betétekhez, Típus: M5-20



### Rendelési adatok

Rendelés száma	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Árucikk kategória	35D

### Leírás

#### Kivitel:

- Nem változtatható forgásirányú gépekhez.
- Beállítható biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló, megvédi a menetfúrót a töréstől.
- Hosszkiegyenlítés húzó és nyomó üzemben, kiegyenlíti a gépi előtolás és a menetemelkedés közötti különbséget.
- Az automata előtolás idomszer szerinti menetet garantál.
- Automatikus gyors visszafutás 1,6: 1.
- Jobb és bal forgásirány átállítás nélkül lehetséges.
- Rubber-Flex szorítópatronok vagy gyorscsere-betétek használata.
- Rövid bevágási rugózás, forgácseltávolítás a menet roncsolása nélkül.

#### Felhasználás:

- Forgó orsós befogású gépeken.
- Pontosan idomszer szerinti menetek vágásához.
- Előzetes átállítás nélkül használható bal- és jobbmenet fúrásához, zsák- és átmenő furatban egyaránt.

#### Tartalom:

Tartókar és a 333500 sz.-nál 2 többtartományú szorítópatronnal (Rubber-Flex), 2 villáskulcs és 1 csavarhúzó belső hatszög csavarokhoz a készüléknek megfelelően!

#### Opcionális tartozék:

Gyorscsere betétek 335420 – 335640 sz.  
Tartalék befogóeszköz 333630 sz. (lásd az alkatrészlistát).

**Figyelem:**

Hozzávaló kúpos szárok 342500; 342600 sz.

## Műszaki leírás

2. szorítópatron Ø tartománya	10 - 16 mm
Automatikus süllyesztési hossz	22 mm
Teljes hossz	244 mm
Maximális fordulatszám előremenetben	750 min <sup>-1</sup>
Kúpos szár befogadó furat DIN 238	B 22
Ház Ø	85 mm
Súly	3,7 kg
Menetfúrási tartomány	M5 – M20
1. szorítópatron Ø tartománya	4,5 - 10 mm
Termék fajtája	Menetvágó készülék

## Tartozék

MK átalakító túske, precíziós kivitel MK / fúrótokmány kúp 5/22	342600 5/22
MK átalakító túske, precíziós kivitel MK / fúrótokmány kúp 4/22	342600 4/22
Átalakító túske MK szárral MK / fúrótokmány kúp 3/22	342500 3/22
MK átalakító túske, precíziós kivitel MK / fúrótokmány kúp 2/22	342600 2/22
MK átalakító túske, precíziós kivitel MK / fúrótokmány kúp 3/22	342600 3/22
Átalakító túske MK szárral MK / fúrótokmány kúp 2/22	342500 2/22