

mato

Karos zsírzóprés tartozékok nélkül, 400 g



Rendelési adatok

Rendelés száma	083572
GTIN	4016553061067
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű **ipari kivitel** (látszatkenés kizárva), fokozatmentes dugattyúrúd rögzítéssel. Feltöltés ömlesztett zsírral (tartalom 500 cm³) ill. tubussal (tartalom 400 g) lehetséges.

Szabvány:

DIN 1283

Műszaki leírás

Ellenőrző nyomás	800 bar
Tömlő csatlakozó menet	R1/8 coll
Munkanyomás	400 bar
Tartalom	400 g
Terméknév attribútum	400 g
Termék fajtája	Zsírprés

Tartozék

4 pofás hidraulikus szorító zsírzófejsafeLOCK Csatlakozó menet 1/8

083596 1/8

Páncéltömlő 4 pofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idommal Csatlakozó menet 1/8	083586 1/8
Nyomócső univerzális zsírzófej-csatlakozóval Csatlakozó menet 1/8	083583 1/8
Nyomócső hegyes zsírzófejjel Csatlakozó menet 1/8	083584 1/8
Páncéltömlő tolócsatlakozóval Csatlakozó menet 1/8	083588 1/8
Univerzális zsírtubusstandard zsírzóprésekhez Típus PLUS	083590 PLUS
4 pofás hidraulikus szorító zsírzófej Csatlakozó menet 1/8	083589 1/8
Univerzális zsírtubusstandard zsírzóprésekhez Típus UNI	083590 UNI