



## Szerszámefogó, Form B1 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 20 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319000 20
GTIN	4045197190987
Árucikk kategória	32V

### Leírás

#### Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

#### Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

#### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 55 mm

$b_2$ : 30 mm

$h_5$ : 30 mm

$h_6$ : 25 mm

### Műszaki leírás

$h_6$	25 mm
$b_2$	30 mm

$h_2$	22 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
$b_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó

---

## Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------