



Gyorscserés menetfúró tokmány, SK 40, Menetvágási tartomány: M6-20



Rendelési adatok

Rendelés száma	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 12,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 12,5 mm

Külső Ø D: 55 mm

Belső Ø D_i: 31 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	55 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	12,5 mm
Belső Ø D ₁	31 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	12,5 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335430 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335430 9
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335647 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335620 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335620 6
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335647 11
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335647 10
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 9 darabos	335470
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tőrészel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335620 10
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335647 14
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335430 6
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335647 9
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335647 7
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tőrészel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm	335430 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335620 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335620 16
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335430 11
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
	335620 7

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40 308630 40

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm 335647 16

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40 308620 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Hozzávaló meredekkúp méret 40 308810 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 308780 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40 308802 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm 335430 14

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 40 308615 40

Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40 308804 40

Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített
Meredekkúphoz 40 308801 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 308820 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40 308700 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm 335430 8

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40 308720 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm 335620 11

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40 308605 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm 335430 12

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 308785 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335430 10
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335647 8
Kúpvonócsap Hurco 90° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335620 12
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335647 6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335620 9