

Garant**Gyorscserés menetfúró tokmány, Szár Ø 20 mm, Menetvágási tartomány: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334620 M3-12
GTIN	4045197487865
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Hengeres szár DIN 1835 szerint – Form B és E.

Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegénylítést biztosít.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D_i: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 39 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	38 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	7,5 mm
Belső Ø D ₁	19 mm
Menetvágási tartomány	M3 – M12
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	7,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	39 mm
Befogó	Szár Ø 20 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335645 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335420 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335610 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335610 3,5
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335645 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335420 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335420 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335420 11
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335645 4,5
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 8 darabos	335460
	335420 9

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm

335610 10

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm

335645 8

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm

335420 7

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm

335610 11

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm

335645 10

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm

335645 9

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335610 6

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm

335645 7

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm

335610 4,5

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm

335610 7

Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval, 8 darabos

335650

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm

335420 6

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm

335610 9

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm

335420 4,5