

Garant**Gyorscserés menetfúró tokmány, SK 50, Menetvágási tartomány: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
 - Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.
- Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegénylítést biztosít.**

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D₁: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 62 mm

Műszaki leírás

Belső Ø D ₁	19 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	7,5 mm
Külső Ø D	38 mm
A-méret kinyúlási hossz	62 mm
Menetvágási tartomány	M3 – M12
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	7,5 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335645 7
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335610 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335420 7
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335610 4,5
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335420 4,5
	335460

Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 8 darabos

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335645 3,5
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335645 8
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335420 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335420 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335420 8
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335645 10
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335610 7
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335645 9
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335645 6

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335420 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335610 11
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335610 6
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335645 4,5
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335610 10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335420 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335420 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335610 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335610 8