

**HOLEX****Szerszámefogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 40 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319010 40
GTIN	4045197223920
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

$h_5$ : 48 mm

$h_6$ : 42,5 mm

**Műszaki leírás**

$b_2$	42,5 mm
$l_1$	22 mm

$h_2$	34 mm
$b_1$	85 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
$h_5$	48 mm
$l_2$	44 mm
$h_1$	25 mm
$h_6$	42,5 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó