

**Garant****Gyorscserés menetfúró tokmány, HSK-A 100, Menetvágási tartomány: M6-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Árucikk kategória	31P

**Leírás****Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

**Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegénylítést biztosít.**

**Felhasználás:**

- Idomszer szerinti metetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

**Különleges tartozék:**

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz.  
309890 sz. dugókulcshoz.

**Figyelem:**

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: DIN 69893

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 10 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 12,5 mm

Külső Ø D: 60 mm

Belső Ø D<sub>i</sub>: 31 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

**Műszaki leírás**

Belső Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	10 mm
Külső Ø D	60 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	12,5 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Termék fajtája	Menetfúró befogó

## Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335620 7
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335647 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335430 6
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335647 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335430 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335620 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335620 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335430 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335620 10

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335647 9
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335647 11
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335647 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335620 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335430 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335430 7
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335647 12
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335647 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335430 11
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335647 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335620 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335620 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335620 14
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335647 6
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 9 darabos	335470
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm	335430 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335430 9
	335430 12

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló  
nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 100

309880 100

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm

335620 8