

HOLEX**Gyorscserés menetfúró tokmány, Szár Ø 20 mm, Menetvágási tartomány: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334622 M3-12
GTIN	4045197487872
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Hengeres szár DIN 1835 szerint – Form B és E.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz. alatt.

Figyelem:

- Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.
- A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D_i: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 41 mm

Műszaki leírás

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben	7,5 mm
---------------------------------	--------

Külső Ø D	38 mm
Belső Ø D ₁	19 mm
A-méret kinyúlási hossz	41 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	7,5 mm
Menetvágási tartomány	M3 – M12
Befogó	Szár Ø 20 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335610 6
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335645 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335610 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335610 10
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 8 darabos	335460
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335610 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335420 7
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335645 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335420 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335610 7
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335645 3,5

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335610 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335420 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335420 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335610 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335420 8
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335645 7
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335645 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335420 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335420 4,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335610 4,5
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, 8 darabos	335650
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335420 6
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335645 4,5
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335645 8