

**HOLEX****Szerszámefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 20 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319050 20
GTIN	4045197191014
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

**Műszaki leírás**

b <sub>1</sub>	55 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20

$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$l_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
$h_5$	30 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	25 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó