

## Garant

eco szerszámbefogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 20 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319011 20
GTIN	4045197523617
Árucikk kategória	31V

### Leírás

#### Kivitel:

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.**

#### Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

#### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

### Műszaki leírás

Szár Ø d <sub>1</sub>	20 mm
-----------------------	-------

$b_2$	30 mm
$h_1$	16 mm
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
$h_6$	25 mm
$h_2$	22 mm
$b_1$	55 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó