



## Folyatófúró, standard (gallérral), M menethez: M10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082730 M10
GTIN	2050001740229
Árucikk kategória	04D

### Leírás

#### Kivitel:

Keménymetall folyatófúró magfuratok készítéséhez a menetformázás előkészítéseként.

#### Leírás:

A fordulatszám és a súrlódási hő következtében helyi súrlódási hő alakul ki, amely minden fémes anyagot alakíthatóvá tesz. Ezáltal a kiindulási anyagvastagság többszörösében alakíthatóak ki forgácsmentesen zárt átvezetések néhány másodperc alatt.

A folyatófúró a keménymetall poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

#### Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

### Műszaki leírás

Maximális anyagvastagság	3,7 mm
M menethez	M10
Ajánlott meghajtási teljesítmény	1,5 kW
Ajánlott fordulatszám	2000 min <sup>-1</sup>
Magfurat Ø	9,2 mm
Szár Ø	10 mm
Termék fajtája	Folyatófúró