

Garant**Gyorscserés menetfúró tokmány, PSC 63, Menetvágási tartomány: M6-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334660 M6-20
GTIN	4045197546838
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegénylítést biztosít.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz. alatt.
309890 sz. dugókulcs.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 10 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 10 mm

Külső Ø D: 60 mm

Belső Ø D_i: 31 mm

A-méret kinyúlási hossz: 97 mm

Műszaki leírás

Belső Ø D ₁	31 mm
Külső Ø D	60 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	97 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	10 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335647 11
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335647 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm	335430 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335620 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335620 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335620 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335620 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335430 14
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335647 8
	335430 11

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm

335430 16

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm

335647 7

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm

335620 14

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm

335647 9

Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó
tengelykapcsoló nélkül, 9 darabos

335470

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm

335620 12

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm

335620 8

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm

335430 8

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335647 6

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm

335647 14

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm

335647 12

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm

335620 7

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm

335647 10

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm

335620 10

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm

335430 6

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm

335430 10

335430 9

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm

335430 7