



Gyorscserés menetfúró tokmány, SK 50, Menetvágási tartomány: M6-20



Rendelési adatok

Rendelés száma	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz. alatt.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 12,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 12,5 mm

Külső Ø D: 55 mm

Belső Ø D_i: 31 mm

A-méret kinyúlási hossz: 83 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	55 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	12,5 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Belső Ø D ₁	31 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	12,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	83 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335620 14
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335647 12
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335647 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm	335430 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335620 6
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335620 8
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
	335430 14

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm

335647 8

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Hozzávaló meredekkúp méret 50

308810 50

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm

335620 12

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm

335430 7

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm

335620 9

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm

335620 11

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50

308610 50

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50

308780 50

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint
Hozzávaló meredekkúp méret 50

308812 50

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm

335430 16

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 50

308720 50

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm

335430 9

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 50

308615 50

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50

308765 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50

308605 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

308820 50

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335647 6

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm

335620 16

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335647 9
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335647 10
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335430 11
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 9 darabos	335470
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335647 11
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335647 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335620 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335430 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335430 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335430 6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335620 10
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335647 16
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50