

Garant**Menetvágó készülék, Típus: 20/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334100 20/4
GTIN	4045197152374
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- **Beépített irányváltóművel az automatikus visszafutáshoz. A menetmélység elérése után a készülék a géporsó megemeléseivel automatikusan átkapcsol (csekély kopású golyós rendszer!).**
- **Gyorsított visszafutás (kb. Faktor $1,8 \times n_{max}$).**
- **Hosszkiegyenlítés húzásra.**
- **Stop karos elfordulás-védelem.**
- **Karbantartásmentes.**
- **Jobbos és balos menethez használható.**
- **Gyorscsere rendszerrel.**

Felhasználás:

Gépi menetfúráshoz fúrógépeken, kézi előtolással és orsóirányváltás nélkül. Átmenő menet fúráshoz (335430 sz. betétekkel), ill. zsákfurat-menet fúráshoz (335620 sz. betétekkel).

Opcionális tartozék:

Gyorscsere betéteket lásd: 335420; 335430 (biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**), 335610; 335620 (biztonsági megcsúszó **tengelykapcsolóval**).

Műszaki leírás

Ø D ₂	50 mm
Ø D ₁	31 mm
Kioldási út B	8 mm
Hosszkiegyenlítés húzásra	16,5 mm
Maximális fordulatszám előremenetben	500 min ⁻¹
Hossz a géporsótól	170 mm
Külső Ø D	100 mm
Menetfúrási tartomány	M8 – M20
L ₁	86 mm
Morse-kúp MK	4
Termék fajtája	Menetvágó készülék

Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm	335430 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335620 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335430 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335620 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335620 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335620 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335620 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335430 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335620 6

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335430 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335620 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335430 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm	335430 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335430 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335620 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335430 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335620 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335430 14