



Gyorscserés menetfúró befogók, BT 40, Menetvágási tartomány: M3-12



Rendelési adatok

Rendelés száma	334665 M3-12
GTIN	4045197488503
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-2

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D_i: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Műszaki leírás

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	7,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	7,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Menetvágási tartomány	M3 – M12
Belső Ø D ₁	19 mm
Külső Ø D	38 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335610 6
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335420 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335610 11
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335645 4,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335420 7
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335645 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335420 11
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335645 3,5
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335645 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335610 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335420 6
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335420 9
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335645 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335610 8
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335420 3,5
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335420 10
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335610 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335610 4,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335610 10
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 8 darabos	335460
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335645 6
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335645 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335420 4,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335610 9