

SWISS TOOLS

## Szerszámtartó axiális, 2-szeres, jobbos, PSC 50, Befogó négyszöghöz: 20 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	318923 20
GTIN	2050001715531
Árucikk kategória	36D

### Leírás

**Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

**Felhasználás:**

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.  
ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

**Figyelem:**

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Befogó szabvány: ISO 26623-2

belső hűtés: igen

A-méret kinyúlási hossz: 98 mm

Befogási hossz  $L_1$ : 75 mm

B: 30 mm

Külső  $\varnothing$  D: 80 mm

### Műszaki leírás

Befogó négyszöghöz	20 mm
Befogási hossz $L_1$	75 mm
B	30 mm
A-méret kinyúlási hossz	98 mm
Külső $\varnothing$ D	80 mm
Befogó	PSC 50

Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen