

**Garant****eco szerszámbefogó, Form B1 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 30 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319001 30
GTIN	4045197522597
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

**Műszaki leírás**

$h_5$	38 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
$b_2$	35 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	35 mm
$l_1$	22 mm
Szár $\varnothing d_1$	30 mm
$l_2$	40 mm
$b_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó

---

## Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------