



## Gyorscserés menetfúró tokmány, MK2, Menetvágási tartomány: M3-12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	334644 M3-12
GTIN	4045197606693
Árucikk kategória	32P

### Leírás

#### Kivitel:

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Morse-kúp hasonló, mint DIN 228 B.

#### Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

#### Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

#### Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 46 mm

### Műszaki leírás

Külső Ø D	38 mm
Belső Ø D <sub>1</sub>	19 mm

Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	7,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	46 mm
Menetvágási tartomány	M3 – M12
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	7,5 mm
Befogó	MK2
Termék fajtája	Menetfúró befogó

## Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335420 4,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335420 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335420 9
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335645 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335610 3,5
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335645 6
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335645 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335420 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335610 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335610 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335610 9
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335645 3,5

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335420 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335610 4,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335420 3,5
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 8 darabos	335460
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335420 10
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335645 4,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335420 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335610 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335610 7
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335645 7
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335645 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335610 11