

HOLEX**Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 16 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319100 16 |
| GTIN | 4045197373717 |
| Árucikk kategória | 32V |

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: C

h₁: 12 mmh₂: 17 mmb₁: 43 mmb₂: 24 mmSzárszélesség b₃: 13 mmh₅: 20 mm**Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------|-------|
| Szár Ø d ₁ | 16 mm |
| h ₆ | 22 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Szárszélesség b_3 | 13 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 16 |
| h_1 | 12 mm |
| h_2 | 17 mm |
| b_2 | 24 mm |
| b_1 | 43 mm |
| h_5 | 20 mm |
| l_1 | 44 mm |
| Alak | C |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |

Tartozék

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10 | 319003 10 |
|-------------------------------------|-----------|