



## Menetfúró tokmány DSPL típus szárral, Típus: 12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	334510 12
GTIN	2050001921062
Árucikk kategória	35B

### Leírás

#### Kivitel:

- **A kettős befogás 3 menetfúró szarát központosító szorítópozával és 4 menetfúró négyszöget befogó pózával történik.**
- **A biztonsági tengelykapcsoló helyes beállítás esetén megakadályozza a szerszámtöréseket. Zsácfurat-menetek a fenékig vághatók.**
- **A lengőszerkezet kiegyenlíti a géporsó és a munkadarab közötti tengelyeltérési hibákat.**
- **Az elasztikus hosszkiegyenlítés nyomásra és húzásra működik. Kézi vagy gépi előtolásnál megakadályozza a hibás menetvágást.**

#### Felhasználás:

Belső menetek vágásához átkapcsolható fúrógépeken, revolveresztergákon. Horizontálisan és vertikálisan jobbos menethez használható.

#### Tartalom:

1 szorítókulcs.

#### Figyelem:

Hosszkiegyenlítés nélküli változat külön ajánlatkérésre. **30 és 42 méret** (= MK 4 ill. 5 az M14–M30 ill. M18– M42 metrikus menethez)**külön ajánlatkérésre.**

### Műszaki leírás

Szár Ø tartomány	2,5 - 10 mm
Ház Ø	58 mm
Whitworth-csőmenethez	R1/8
Tengellyel párhuzamos lengés	1 mm
Négyszög befogási tartomány	0 - 8 mm
Whitworth menethez	G1/8 – G1/2
Menetfúrási tartomány	M3 – M12
Hosszkiegyenlítés húzásra	20 mm
Morse-kúp MK	2
Hosszkiegyenlítés nyomásra	10 mm
Hossz a géporsótól	135 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó