

**HOLEX****Gyorscserés menetfúró befogók, BT 40, Menetvágási tartomány: M6-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegyenlítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

**Felhasználás:**

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

**Különleges tartozék:**

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

**Figyelem:**

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-2

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben: 12,5 mm

Hosszkiegyenlítés húzó üzemben: 12,5 mm

Külső Ø D: 55 mm

Belső Ø D<sub>i</sub>: 31 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

**Műszaki leírás**

Belső Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Külső Ø D	55 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	12,5 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	12,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Termék fajtája	Menetfúró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335647 10
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335620 12
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 9 darabos	335470
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335620 10

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tûréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tûréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335430 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm	335430 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335620 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335430 9
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335620 8
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335647 9
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335647 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335620 14
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335647 16
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335430 7
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335620 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335430 8
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm	335430 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335620 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335430 14
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335647 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335430 11
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335430 10
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335647 8
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
	335647 11

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm

335647 7

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335620 6

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint  
Hozzávaló meredekkúp méret 40

308812 40

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335647 6

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm

335620 11