

SWISS TOOLS

Szerszámtartó axiális, 3-szoros, jobbos, PSC 50, Befogó négyszöghöz: 20 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	318925 20
GTIN	2050001714220
Árucikk kategória	36D

Leírás**Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO készszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

belső hűtés: igen

A-méret kinyúlási hossz: 123 mm

Befogási hossz L₁: 97 mm

B: 30 mm

Külső Ø D: 90 mm

Műszaki leírás

B	30 mm
Befogási hossz L ₁	97 mm
A-méret kinyúlási hossz	123 mm
Befogó négyszöghöz	20 mm
Külső Ø D	90 mm
Befogó	PSC 50

Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késtartó