

HOLEX**Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 50 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319100 50
GTIN	4045197373724
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: C

h₁: 32 mmh₂: 41 mmb₁: 100 mmb₂: 50 mmSzárszélesség b₃: 26 mmh₅: 50 mm**Műszaki leírás**

Szárszélesség b ₃	26 mm
l ₁	100 mm

b ₂	50 mm
b ₁	100 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
Szár Ø d ₁	50 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó

Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------