

HOLEX**Gyorscserés menetfúró tokmány, MK3, Menetvágási tartomány: M3-12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 334645 M3-12 |
| GTIN | 4045197606808 |
| Árucikk kategória | 32P |

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Morse-kúp DIN 228 B.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz. alatt.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D₁: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 46 mm

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|--------|
| Külső Ø D | 38 mm |
| Hosszkiegénylítés húzó üzemben | 7,5 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 46 mm |
| Menetvágási tartomány | M3 – M12 |
| Belső Ø D ₁ | 19 mm |
| Hosszkiegynélítés nyomó üzemben | 7,5 mm |
| Befogó | MK3 |
| Termék fajtája | Menetfúró befogó |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm | 335610 9 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm | 335645 4,5 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm | 335420 11 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm | 335610 3,5 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm | 335420 10 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm | 335420 7 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm | 335610 10 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm | 335610 11 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm | 335645 3,5 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm | 335610 4,5 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm | 335645 9 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm | 335610 7 |

| | |
|--|------------|
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm | 335645 8 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm | 335420 6 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm | 335645 10 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm | 335420 8 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm | 335610 8 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm | 335420 3,5 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm | 335420 4,5 |
| Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 8 darabos | 335460 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm | 335420 9 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm | 335645 7 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm | 335610 6 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm | 335645 6 |