

**Garant****eco szerszámbefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 20 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319061 20
GTIN	4045197523679
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.**

### Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

## Műszaki leírás

l <sub>2</sub>	30 mm
----------------	-------

Szár $\varnothing$ d <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	16 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
b <sub>1</sub>	55 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>5</sub>	30 mm
b <sub>2</sub>	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó