



## Menetfúró tokmány DSPL típus szárral, Típus: 30



### Rendelési adatok

Rendelés száma	334510 30
GTIN	2050001921086
Árucikk kategória	35B

### Leírás

#### Kivitel:

- A kettős befogás 3 menetfúró szarát központosító szorítópozával és 4 menetfúró négyszöget befogó pózával történik.
- A biztonsági tengelykapcsoló helyes beállítás esetén megakadályozza a szerszámtöréseket. Zsácfurat-menetek a fenékig vághatók.
- A lengőszerkezet kiegyenlíti a géporsó és a munkadarab közötti tengelyeltérési hibákat.
- Az elasztikus hosszkiegyenlítés nyomásra és húzásra működik. Kézi vagy gépi előtolásnál megakadályozza a hibás menetvágást.

#### Felhasználás:

Belső menetek vágásához átkapcsolható fúrógépeken, revolveresztergákon. Horizontálisan és vertikálisan jobbos menethez használható.

#### Tartalom:

1 szorítókulcs.

#### Figyelem:

Hosszkiegyenlítés nélküli változat külön ajánlatkérésre. **30 és 42 méret** (= MK 4 ill. 5 az M14–M30 ill. M18– M42 metrikus menethez)**külön ajánlatkérésre.**

### Műszaki leírás

Morse-kúp MK	4
Hossz a géporsótól	230 mm
Négyszög befogási tartomány	0 - 18 mm
Menetfúrási tartomány	M14 – M30
Tengellyel párhuzamos lengés	2 mm
Szár Ø tartomány	11 - 23 mm
Whitworth menethez	G9/16 – G1.1/8
Hosszkiegyenlítés nyomásra	10 mm
Hosszkiegyenlítés húzásra	30 mm
Whitworth-csőmenethez	R1/4 – R7/8
Ház Ø	106 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó