

**Szerszámefogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319010 16
GTIN	4045197373656
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 42 mm

b_2 : 25 mm

h_5 : 20 mm

h_6 : 22 mm

Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 16
b_1	42 mm

l_2	24 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
Szár $\varnothing d_1$	16 mm
h_6	22 mm
h_1	12 mm
l_1	13 mm
b_2	25 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó