



Gyorscserés menetfúró tokmány, MK4, Menetvágási tartomány: M6-20



Rendelési adatok

Rendelés száma	334646 M6-20
GTIN	4045197606822
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Morse-kúp hasonló, mint DIN 228 B.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz. alatt.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 12,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 12,5 mm

Külső Ø D: 55 mm

Belső Ø D_i: 31 mm

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Hosszkiegénylítés húzó üzemben	12,5 mm

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	12,5 mm
Külső Ø D	55 mm
Belső Ø D ₁	31 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Befogó	MK4
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335647 6
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 9 darabos	335470
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335647 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm	335430 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335620 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm	335620 16
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335620 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335430 9
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335647 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335430 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm	335430 12
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335620 11

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335647 12
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335647 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335620 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335430 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335620 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335430 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335430 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335620 12
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335647 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335430 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335430 6
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335647 10
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335647 9
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335647 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335620 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335620 7