

Garant**eco szerszámbe fogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 30 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319051 30
GTIN	4045197523655
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Műszaki leírás

l ₁	22 mm
----------------	-------

h_6	35 mm
h_1	20 mm
Szár $\varnothing d_1$	30 mm
b_2	35 mm
h_5	38 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm
l_2	40 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó