

**Garant****Gyorscserés menetfúró tokmány, SK 40, Menetvágási tartomány: M6-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334630 M6-20
GTIN	4045197488435
Árucikk kategória	31P

**Leírás****Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
  - Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.
- Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegénylítést biztosít.**

**Felhasználás:**

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

**Különleges tartozék:**

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz. alatt.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

**Figyelem:**

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 12,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 12,5 mm

Külső Ø D: 55 mm

Belső Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

**Műszaki leírás**

Belső Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	12,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	12,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Külső Ø D	55 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Termék fajtája	Menetfúró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335647 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335430 9
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335647 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335620 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335430 8

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335647 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335430 7
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 16 mm	335430 16
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335647 7
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335647 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335430 6
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335620 7
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 14 mm	335620 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 14 mm	335430 14
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335430 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm	335620 12
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
	335647 8

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm

335620 8

Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsoló nélkül, 9 darabos

335470

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm

335647 16

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban  
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 12 mm

335647 12

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló  
nélkül Menetfúró szár Ø 12 mm

335430 12

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 16 mm

335620 16

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített  
Meredekkúphoz 40

308700 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló  
meredekkúp méret 40

308830 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint  
Hozzávaló meredekkúp méret 40

308810 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B  
Meredekkúphoz 40

308615 40

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335647 6

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz  
40

308806 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335620 6

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm

335620 11

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

308812 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint  
Hozzávaló meredekkúp méret 40

Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tőrészel tömített  
Meredekkúphoz 40

308805 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz  
40

308630 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló  
nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm

335430 11

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó  
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm

335620 9

Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tőrészel tömített  
Meredekkúphoz 40

308803 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40