

HOLEX**Szerszámefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 50 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319050 50
GTIN	4045197373687
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Műszaki leírás

h ₂	41 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

l_1	30 mm
h_5	35 mm
h_6	60 mm
l_2	55 mm
h_1	32 mm
Szár $\varnothing d_1$	50 mm
b_2	50 mm
b_1	100 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó

Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------