



Gyorscserés menetfúró tokmány, SK 40, Menetvágási tartomány: M3-12



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 334634 M3-12 |
| GTIN | 4045197488442 |
| Árucikk kategória | 32P |

Leírás

Kivitel:

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 38 mm

Belső Ø D_i: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 60 mm |
| Külső Ø D | 38 mm |
| Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm |
| Belső Ø D ₁ | 19 mm |
| Menetvágási tartomány | M3 – M12 |
| Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm |
| Befogó | SK 40 |
| Befogó szabvány | DIN 69871 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Termék fajtája | Menetfúró befogó |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm | 335420 6 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tőréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308803 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm | 335420 3,5 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tőréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm | 335420 8 |
| Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |

| | |
|---|------------|
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm | 335610 6 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm | 335420 9 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm | 335610 10 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm | 335610 3,5 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm | 335610 11 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm | 335610 9 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm | 335420 11 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm | 335645 6 |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308805 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm | 335645 8 |

| | |
|--|------------|
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm | 335610 8 |
| Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 8 darabos | 335460 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm | 335645 7 |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308810 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm | 335420 10 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm | 335645 3,5 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm | 335420 7 |
| Kúpvonócsap Hurco 60° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40 | 308804 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm | 335610 7 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 | 308780 40 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm | 335645 10 |
| Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308812 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm | 335420 4,5 |

| | |
|---|------------|
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm | 335645 9 |
| Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm | 335645 4,5 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40 | 308720 40 |
| Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm | 335610 4,5 |