


SWISS TOOLS

Leszúró késtartó axiális, balos, PSC 63, Pengemagasság H: 32 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	318908 32
GTIN	2050001673039
Árucikk kategória	36D

Leírás

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
Leszúró pengék befogásához.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

A-méret kinyúlási hossz: 145 mm

L₁: 110 mm

Külső Ø D: 80 mm

Hegyek középeltolódása f: 22 mm

Műszaki leírás

Pengemagasság H	32 mm
Hegyek középeltolódása f	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	145 mm
L ₁	110 mm
Külső Ø D	80 mm

Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen