

AEG

Fúrókalapács, Típus: KH28SXE



Rendelési adatok

Rendelés száma	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

- 1010 W-os multifunkciós fúrókalapács FIXTEC adapterrel, az SDS-befogó és gyorsbefogó fúrótokmány közötti villámgyors váltáshoz.
- Pneumatikus kalapács ütőmű.
- Vezérlő elektronika fokozatmentes fordulatszám- és ütésszám-előválasztással.
- Biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
- 2-fokozatú bolygómű
- Forgás lekapcsolás és vésőrögztetés 16 helyzetben könnyebb vésési munkákhoz.
- Ütés lekapcsolás fúráshoz és csavarozáshoz.
- Puha markolat a legmagasabb felhasználói kényelem érdekében.

Előny:

FIXTEC adapter SDS-Plus befogóhoz.

Tartalom:

Inkluzív FIXTEC adapter, 1,5 – 13 mm gyorsbefogó tokmány, SDS-plus befogó, segédmarkolat, furatmélység-ütköző.

Műszaki leírás

Súly	2,8 kg
------	--------

Teljesítményfelvétel	1010 W
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 1500 min ⁻¹
Maximális ütésszám	5000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	15,4 m/s ²
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	28 mm
Ütési energia	2,8 J
Gyártó jelölése	KH28SXE
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Szár	SDS Plus
Csomagolás	Szállítóköffer
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Kombinált kalapács